## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# BG 1559.010 Coffrets Bus BG

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### BG 1559.010 - Coffrets Bus BG Acier inoxydable

Coffrets bus en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), y compris charnière à 180°. Indice de protection IP 66.

#### Caractéristiques

Référence	BG 1559.010
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthan moulé « in situ » sur tout le pourtour Charnières à 180° : fonte de zinc
Finition	Coffret et couvercle : brossé, grain 240 Charnières à 180° : chromées
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Charnières 180° (2 pièces) Rail porteur TH 35 / 7,5 Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA	NEMA 4X
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 123 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1,25 mm
Position des charnières	en bas
Nombre de rails porteurs	1
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique Nombre de serrures: 3
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Poids net	5.653
Poids brut	5.95
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177009950
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3