


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1585.000

Coffrets Bus KX

État: 08.02.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

KX 1585.000 - Coffrets Bus KX Acier inoxydable

Le coffret Bus KX en acier inoxydable offre une bonne accessibilité grâce aux charnières à 180° d'origine et dispose d'un indice de protection élevé IP66.



Caractéristiques

Référence	KX 1585.000
Description produit	Le boîtier électrique KX, le coffret Bus KX, en acier inoxydable permet un équipement intérieur flexible ainsi qu'une bonne visibilité sur tous les composants de commande grâce à la grande vitre dans le couvercle sur charnières.
Matériaux	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Charnières : fonte de zinc
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180 Charnières à 180° : chromées
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Charnières 180° Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 120 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.2
Poids brut	3.46
Numéro du tarif douanier	84879059
EAN	4028177919112
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité