


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SV 9677.215**

**NH-Sicherungs-Lastschaltleiste**

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



FRIEDEM L OH GROUP

# SV 9677.215 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.215
Ausführung	3-polig schaltbar
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Für NH-Größe	2
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Bolzen M12
Polzahl	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.	400 A
Hinweis	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau	Ja
Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 830 mm

# Eigenschaften

---

Anschluss von Rundleitern 6 - 240 mm<sup>2</sup>

Passend für Sammelschienen Höhe: 10 mm

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 5.93

Bruttogewicht 6.33

Kupferanteil (kg/Stück) 1.73

Zolltarifnummer 85365080

EAN 4028177705531

ETIM 9 EC001046

ECLASS 8.0 27371402

# Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK