Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SM 2384.010

# Coffrets pour boutons poussoirs

État: 11.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 2384.010 - Coffrets pour boutons poussoirs Acier inoxydable

Coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), avec découpes pour boutons poussoirs Ø 22,5 mm. Indice de protection IP 66.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SM 2384.010 |
| Matériau | Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour |
| Finition | Coffret et couvercle : brossé, grain 240 |
| Composition de la livraison | Boîtier avec couvercle<br>Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique |
| Dimensions | Largeur: 100 mm<br>Hauteur: 100 mm<br>Profondeur: 90 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Code IK | IK08 |
| Épaisseur du couvercle | 1,25 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,25 mm |
| Pas de trame | 60 mm |
| Découpes (nombre x Ø) | 1 x 22,5 mm |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique<br>Nombre de serrures: 2 |
| Introduction des câbles (nombre x Ø) | 1 |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Nombre d'empreintes métriques préestampées | 1 |
| Matériau de base | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,68 kg |
| Poids brut | 0,72 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 2,64 |
| Numéro du tarif douanier | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | Boitier pour boutonnerie |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK<br>PCF-declaration |