### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9677.265 NH-Lasttrennschaltleiste

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### SV 9677.265 - NH-Lasttrennschaltleiste

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.265
Ausführung	3-polig schaltbar
Funktionsweise	Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Für NH-Größe	2
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leitungsabgang	oben
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M12
Montageart	Schraubbefestigung
Polzahl	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung	690 V (AC), 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.	400 A
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 772 mm
Anschluss von Rundleitern	6 - 240 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	13.5
Bruttogewicht	14
Kupferanteil (kg/Stück)	4.003
Zolltarifnummer	85043129
EAN	4028177806788
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3