Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.104 Lampe à diodes

État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SZ 2500.104 - Lampe à diodes

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.





Caractéristiques

Référence	SZ 2500.104		
Modèle	sans prise de courant		
Avantages	Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique		
	Au choix avec fixation par clip, vis et aimant		
	Équipement adapté à chaque cas d'utilisation		
Modèle	sans prise de courant		
Matériau	Corps de la lampe : aluminium extrudé		
	Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate		
	Extrémités de lampe : PC-ABS		
Couleur	Armoire : RAL 7016		
Composition de la livraison	Vis incluses		
Puissance nominale	5 W		
Possibilités de raccordement	Alimentation 2 pôles		
	Câblage intérieur 2 pôles		
	Interrupteur de porte		
Classe de protection	II (à double isolation)		

© Rittal 2025

Caractéristiques

Type de montage des lampes	A visser Fixation par clip Fixation magnétique (accessoires) Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX		
Possibilités de montage			
Flux lumineux	400 lm		
Couleur de lumière	4000 K (blanc neutre)		
Remarque	Accessoires de raccordement à commander séparément		
Dimensions	Largeur: 262 mm Hauteur: 55 mm Profondeur: 23 mm		
Plage de température de fonctionnement	-20 °C55 °C		
Tension nominale	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20		
Unité d'emballage	1 p.		
Poids net	0.28		
Poids brut	0.287		
Numéro du tarif douanier	94054990		
EAN	4028177920538		
E-Number Sweden	E3465307		
ETIM 9	EC000321		
ETIM 8	EC000321		
ECLASS 8.0	27189241		

Approbation

bation	UL		
--------	----	--	--

Approbation

Explications

Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025