Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9682.187

# Teiltür

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9682.187 - Teiltür für VX

Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9682.187 |
| Ausführung | mit Sichtscheibe |
| Produktbeschreibung | Geeignet für VX Schränke anstelle von Tür oder Rückwand. Die Teiltüren können beliebig untereinander kombiniert werden. Am oberen und unteren Ende ist jeweils eine Frontblende erforderlich. Türanschlag wahlweise rechts oder links möglich. Bei Türen ohne Sichtscheibe (Höhe 600 – 1000 mm) ist der Einbau des Monitorrahmens 2305.000 möglich. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze, Ausführung A. |
| Material | Stahlblech, 2 mm<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Teiltür<br>Trennsteg<br>Scharniere<br>Verschlussteile<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Öffnungswinkel der Teiltüren max. 130° |
| Verschluss | Anzahl Verschlüsse: 2 |
| Abmessung | Breite: 800 mm<br>Höhe: 600 mm |
| Passend für | Breite: = 800 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 9,6 kg |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10,04 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 38,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeschreibung | SV Teiltür für VX, Breite x Höhe: 800x600 mm, mit Sichtscheibe |