

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020

Pattes de fixation murale

État: 08.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.



Caractéristiques

Référence	AX 2503.020
Description produit	Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.
Avantages	<p>Vissage direct depuis l'arrière à l'aide de vis perceuses auto-taraudeuses dans les empreintes de l'enveloppe</p> <p>Accrochage aisé du support mural à une vis déjà existante dans le mur</p> <p>La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux conditions locales grâce à des positions de montage différentes</p> <p>À la place de vis perceuses auto-taraudeuses, le support peut également être fixé de l'intérieur à l'aide d'une vis et d'un écrou</p> <p>Possibilité de fixation complémentaire à l'aide d'un écrou pour les applications dynamiques</p>
Matériau	Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison	Pattes de fixation murale Capots de recouvrement Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur	40 mm

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX en tôle d'acier KX tôle d'acier AX IT EL Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,56 kg
Poids brut	0,568 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en tôle d'acier, écartement du mur : 40 mm

Approbation

Approbation	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
-------------	----------------------------