


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2503.020**

**Pattes de fixation murale**

État: 29.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2503.020 - Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Optimal pour le montage aisément réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étroites.



## Caractéristiques

Référence	AX 2503.020
Description produit	Optimal pour le montage aisément réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étroites.
Avantages	Vissage direct depuis l'arrière à l'aide de vis perceuses auto-taraudeuses dans les empreintes de l'enveloppe Accrochage aisément du support mural à une vis déjà existante dans le mur La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux conditions locales grâce à des positions de montage différentes À la place de vis perceuses auto-taraudeuses, le support peut également être fixé de l'intérieur à l'aide d'une vis et d'un écrou Possibilité de fixation complémentaire à l'aide d'un écrou pour les applications dynamiques
Matériau	Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison	Pattes de fixation murale Capots de recouvrement Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur	40 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX en tôle d'acier KX tôle d'acier AX IT EL Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.56
Poids brut	0.568
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83025000
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approbation

Approbation	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
-------------	----------------------------