
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





## SV 9690.030 Energiespeicher-Gerüst

Stand: 28.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



## SV 9690.030 - Energiespeicher-Gerüst VX ESS

Schrankrahmen mit flexiblem Innenausbau. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9690.030
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
	Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
	Quertraverse mit Befestigungswinkel: Stahlblech, 3 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert
	Profilschienen: verzinkt
	Quertraverse mit Befestigungswinkel: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst
Abmessung	Breite: 600 mm
	Höhe: 2.000 mm
	Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	42
Bruttogewicht	42.5
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
	Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177044173
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025