Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2565.200

Plaques passe-câbles modulaires en plastique

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SZ 2565.200 - Plaques passe-câbles modulaires en plastique avec empreinte métrique préestampée pour AX

Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.







Caractéristiques

Référence	SZ 2565.200
Description produit	Défoncer simplement les empreintes préestampées en plastique pour presse-étoupes. Des découpes rectangulaires et des cadres de renforcement supplémentaires permettent l'intégration directe du passage de câbles modulaire.
Matériau	Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 découpe rectangulaire accueille 10 éléments d'étanchéité, petit format
Number of rectangular cutouts	5
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Nombre d'empreintes métriques	4 x M12
préestampées	4 x M16
	4 x M20
	3 x M25
	1 x M32
	1 x M40
Dimensions	Largeur: 301 mm
	Profondeur: 221 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 5
Plage de température de	-40 °C80 °C
fonctionnement	
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 12
Number knockouts	4
	4
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.4
Poids brut	0.418
	0000007
Numéro du tarif douanier	39269097
Numéro du tarif douanier EAN	4028177938434

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025