


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.095

Montageplatte

Stand: 10.02.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9765.095 - Montageplatte für CS New Basicgehäuse

Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.095
Produktbeschreibung	Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
Material	Aluminium, 3 mm
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
Abmessung	Breite: 699 mm Höhe: 1.096 mm
Passend für Gehäusetyp	CS Basicgehäuse
Passend für	Gehäusetyp: CS Basicgehäuse Breite: = 800 mm Höhe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.888
Bruttogewicht	9.408
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177216877
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216

Ausschreibungstext

Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 800 x 1200

Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster tiefenverstellbar.

Technische Daten

Breite: 800 mm

Höhe: 1200 mm

Montageplattenbreite: 699 mm

Montageplattenhöhe: 1096 mm

Material

Aluminium AlMg3