

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9782.868 CS Toptec, anreihbar

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9782.868 - CS Toptec, anreihbar

Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse mit 100 mm Sockel, Tür, Rückwand und nahtlos anreihbarem Wetterschutzdach. Der komplette Schrankrahmen steht für einen effizienten und flexiblen Innenausbau zur Verfügung. Das Gehäuse ist für den Einbau eines Wandaufbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor vorbereitet.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9782.868
Ausführung	für Anreihung Mit Ausbruch für Outdoor Klimagerät 1,5 kW
Material	Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3 Regendach: Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anreihbares, doppelwandiges Outdoorgehäuse Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Rückwand Regendach Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten

# Eigenschaften

Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 800 mm
Abmessungen	Gesamthöhe: 1.745 mm Regendach Höhe: 45 mm Höhe Sockel: 100 mm
Anzahl Türen	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verriegelung Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: BJ20027
Flanschplatte	Größe: 2 Anzahl: 2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 3R NEMA 12
IK-Code	IK10
Hinweis	Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand) Für den Aufbau eines Einzelschranks werden die Seitenwände für CS Toptec, anreihbar benötigt
Hinweis zur Artikel-Nr.	Zum Verschließen des Ausbruchs wird ein Klimagerät oder ein Adapterblech benötigt
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	75 kg
Bruttogewicht	75,5 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	CS Toptec, anreihbar, BHT: 800x1600x800 mm, mit Ausbruch für Outdoor-Klimagerät 1,5 kW

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

## Ausschreibungstext

Outdoorgehäuse Toptec, anreihbar

Toptec-Outdoorgehäuse Eintürig, doppelwandig  
Mit Ausschnitt für Blue e+ Outdoor Kühlgerät 3185330  
oder den Einsatz von Filtern / Lüftern und Abschottung  
zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in der Doppelwand.  
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und  
allseitig überstehendem Schutzdach. Rückwand  
und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette  
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.  
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert  
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und  
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen  
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und  
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027  
Rückwand  
Schutzdach  
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und  
verschraubten Blenden vorne und hinten  
Tür:  
mit 4-Punkt-Verschluss und Schwenkhebelgriff  
mit C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027  
Flachteile:  
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche  
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)  
im Lieferumfang enthalten.  
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet  
(Außenwand auf Innenwand).  
Zubehör: Seitenwände, Anreih-Kit, AX Flanschplatten  
Adapterschiene für VX Kompatibilität, Schwenkrahmen VX  
Material:  
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)  
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3

Schutzdach: Aluminium  
Oberflächenausführung:  
Pulverbeschichtet  
UV-beständiges Reinpolyester  
Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor  
pulverbeschichtet.  
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55  
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10  
Abmessungen (B x H x T): 800x1600x800 mm