

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9784.520 Outdoor-Basicgehäuse

Stand: 26.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.520 - Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9784.520
Ausführung	Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
Produktbeschreibung	Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material	Aluminium AlMg3
Oberfläche	Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig 25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten Regendach

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 1.200 mm Tiefe: 400 mm
Abmessungen	Gesamthöhe: 1.355 mm Regendach Breite: 1.250 mm Regendach Höhe: 55 mm Regendach Tiefe: 450 mm Lichte Breite: 512 mm Lichte Höhe: 1.112 mm Lichte Tiefe: 349 mm Höhe Sockel: 100 mm
Ausführung Mittelsteg	Mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schlosstüren
Type rating nach UL 50E	Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
IK-Code	IK10
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	66 kg
Bruttogewicht	67 kg
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------

Ausschreibungstext

Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium
Baureihe Rittal New Basic

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und Sockel. Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluss, Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatte zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.

Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.520 oder gleichwertig

