

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3129.100

# Échangeurs thermiques air-air TopTherm

État: 18.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3129.100 - Échangeurs thermiques air-air TopTherm montage latéral avec régulation électronique

Echangeur thermique pour montage latéral avec régulation et affichage numérique de la température, complètement prêt à être raccordé.

## Caractéristiques

Référence	SK 3129.100
Modèle	montage latéral
Description produit	Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés et ainsi aucun air ambiant ne peut pénétrer à l'intérieur de l'armoire électrique.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête à être raccordée Bornier de raccordement à enficher Contact sec pour report des défauts Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance calorifique spécifique	60 W/K
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe en 50 Hz: 860 m <sup>3</sup> /h Circuit externe en 60 Hz: 900 m <sup>3</sup> /h Circuit interne en 50 Hz: 860 m <sup>3</sup> /h Circuit interne en 60 Hz: 900 m <sup>3</sup> /h
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,75 A Pour 60 Hz: 0,8 A
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 950 mm Profondeur: 225 mm
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A

# Caractéristiques

Régulation de la température	Régulation électronique à affichage numérique (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	Circuit interne IP 54 Circuit externe IP 34
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	20,664 kg
Poids brut	22,752 kg
Numéro du tarif douanier	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Description produit	Echangeur thermique air-air 60W/K - 230V

# Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK