

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 1305.000**

**Coffrets électriques AX en acier  
inoxydable**

État: 29.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1305.000 - Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.



## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                | AX 1305.000  |
| Matériau                                 | Coffret : acier inoxydable<br>Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Acier inoxydable AISI 316L (1.4404) |
| Finition                                 | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée  |
| Composition de la livraison              | Coffret avec porte(s) - angle d'ouverture 130°<br>Plaque de montage<br>Serrure : panneton double de 3 mm   |
| Indice de protection NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55  |
| Type selon la norme UL 50E               | Type 1<br>Type 12  |
| Code IK                                  | IK10   |
| Dimensions                               | Largeur: 1.000 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 300 mm   |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Épaisseur de matériau de la porte             | 2 mm   |
| Épaisseur du coffret                          | 1,5 mm   |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm   |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 945 mm x 1.175 mm  |
| Nombre de portes                              | 2  |
| Verrouillage                                  | Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm<br>Material lock: Fonte de zinc |
| Matériau de base                              | Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)  |
| Unité d'emballage                             | 1 p.   |
| Poids net                                     | 71,4 kg  |
| Poids brut                                    | 76 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)         | 242,98   |
| Numéro du tarif douanier                      | 94032080   |
| ETIM 9  | EC000261   |
| ETIM 8  | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101   |
| Description produit                           | AX Coffret électrique, LHP : 1000x1200x300 mm, en acier inoxydable 316 L, avec plaque de montage, à deux portes, avec système de verrouillage à 3 points                     |

## Approbation

# Approbation

---

Approbation

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité  
PCF-declaration