


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067

Cartouche filtrante non tissée

État: 11.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3237.067 |
| Modèle | pour ventilateurs à filtre CEM |
| Description produit | En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau | Fibre chimique avec enrobage en cuivre-nickel-chrome |
| Couleur | Anthracite |
| Remarque | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal. |
| Pour référence(s) | 3237.4xx/3237.8xx |
| Dimensions | Largeur: 92 mm Hauteur: 92 mm Profondeur: 10 mm |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0,005 kg |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Poids brut | 0,01 kg |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Description produit | SK Filtre non tissé pour ventilateurs à filtre CEM SK 3237.8xx/3237.4xx, L89 x H89 x P10 mm |

Approbation

| | |
|-------------|------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
|-------------|------------------------|