Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1444.000 Coffrets électriques en polyester AX

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)




AX 1444.000 - Coffrets électriques en polyester AX avec porte pleine

Les coffrets AX en polyester sont spécialement destinés aux applications dans des environnements exigeants. De nombreux plots de fixation dans le coffret permettent un aménagement intérieur personnalisé au pas de fixation de 25 mm avec p. ex. des rails de montage.







Caractéristiques

Référence	AX 1444.000
Modèle	avec porte pleine
Matériau	Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre
	Porte : joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le
	pourtour
	Plaque de montage : tôle d'acier
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
	Sans halogènes
Finition	Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté
	Plaque de montage : zinguée
Couleur	Proche RAL 7035

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Composition de la livraison	Coffret avec porte montée sur charnières, monobloc, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec baguette de protection antipluie intégrée
Remarque	En cas d'utilisation sous l'effet prolongé des rayons ultraviolets (soleil) et de la pluie, nous recommandons de peindre la surface avec une laque PUR afin d'éviter toute détérioration optique de la surface. Prix et délai de livraison sur demande.
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Classe de protection	II (pour 1000 V AC)
Code IK	IK09
Dimensions	Largeur: 400 mm Hauteur: 400 mm Profondeur: 200 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	305 mm x 325 mm
Angle d'ouverture de la porte	130°

© Rittal 2025

Caractéristiques

Matériau de base	Plastique
Normes	Répond au classement F1 pour l'implantation en extérieur selon la norme UL 746C
Consigne de montage	Les vis pour l'aménagement intérieur sont nécessaires pour la fixation des composants dans le coffret Les composants comme par exemple les rails de montage peuvent être fixés au pas de fixation de 25 mm à l'aide de l'équerre universelle
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	7
Poids brut	8.5
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177006478
E-Number Sweden	E3465348
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificats	pressure load
	Negative Certificate
	Finition
	Indice de protection
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 4