Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3237.200 Filtre de sortie

État: 19.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SK 3237.200 - Filtre de sortie standard

Pour favoriser l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.



Caractéristiques

Référence	SK 3237.200
Description produit	Pour l'aération par convection, il est possible d'installer un filtre de sortie dans la partie inférieure et un dans la partie supérieure de l'armoire électrique.
Matériau	ABS
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Filtre de sortie Cartouche filtrante non tissée
Découpe de montage	Largeur de découpe: 92 mm Hauteur de découpe: 92 mm
Pour référence(s)	SK 3237.1xx
Dimensions	Largeur: 116,5 mm Hauteur: 116,5 mm Profondeur: 16 mm
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé Type 3 Type 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'ea

© Rittal 2025

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.134
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177651616
E-Number Sweden	E3404348
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approbation

Approbation	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3