

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.300

Filtres de sortie Blue e+

État: 07.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.300 - Filtres de sortie Blue e+

Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SK 3237.300 |
| Modèle | montage latéral |
| Avantages | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés Montage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Filtre de sortie Cartouche filtrante non tissée |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 92 mm Hauteur de découpe: 92 mm |
| Pour référence(s) | SK 3237.7xx |
| Dimensions | Largeur: 116,5 mm Hauteur: 116,5 mm Profondeur: 33,2 mm |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,12 kg |
| Poids brut | 0,155 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Description produit | SK Filtre de sortie Blue e+ pour ventilateur à filtre 3237.7xx, L116,5 x H116,5 mm, RAL 7035 |

Approbation

| | |
|-------------|--|
| Approbation | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-------------|--|