Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1521.010

Boîtiers de jonction KL

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KL 1521.010 - Boîtiers de jonction KL Acier inoxydable

Boîtiers de jonction en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304). Indice de protection IP 66.

Caractéristiques

Référence	KL 1521.010
Matériau	Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Dimensions	Largeur: 150 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 80 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
Code IK	IK08
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Verrouillage	Nombre de serrures: 4
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,3 kg
Poids brut	1,32 kg
Numéro du tarif douanier	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27180101
Description produit	KL Boîtier de jonction, LHP : 150 x 150 x 80 mm, en acier inoxydable 1.4301, sans plaque de montage, avec couvercle, sans plaque passe-câbles

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK