Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1528.510 Boîtiers de jonction KL

État: 18.10.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



KL 1528.510 - Boîtiers de jonction KL sans plaque passecâbles

Boîtier laqué avec couvercle en tôle d'acier, sans plaque passe-câbles. Indice de protection IP 66.

Caractéristiques

Référence	KL 1528.510
Matériau	Coffret : tôle d'acier Couvercle : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Boîtier avec couvercle Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Protection category NEMA	NEMA 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66
Code IK	IK08
Dimensions	Largeur: 200 mm Hauteur: 150 mm Profondeur: 80 mm
Épaisseur du couvercle	1,25 mm
Épaisseur du coffret	1,25 mm
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.3
Poids brut	1.44
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177251335

© Rittal 2025

Caractéristiques

E-Number Sweden	E3404684
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration fabricant
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3