## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# KX 1584.000 Coffrets électriques KX

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### KX 1584.000 - Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.







#### Caractéristiques

Référence	KX 1584.000
Description produit	Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à l'intérieur du boîtier.
Matériau	Coffret : acier inoxydable Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Boîtier et couvercle : brossé, grain 180 Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Plaque de montage Serrure à panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Largeur: 200 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 120 mm
175 mm x 275 mm
1,25 mm
1,25 mm
Nombre de serrures: 1
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
1 p.
3.55
3.556
84879059
4028177919105
E3465242
EC000261
EC000261
27180101

## Approbation

© Rittal 2025 3

# Approbation

Approbation	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 4