

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.800

Ventilateur à filtre Blue e+

État: 25.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.800 - Ventilateur à filtre Blue e+ CEM

Unité de ventilation complète avec protection CEM pour un montage sans outils sur une surface plane. Débit d'air de 20 - 900 m³/h



Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SK 3239.800 |
| Modèle | montage latéral CEM |
| Description produit | Les ventilateurs à filtre CEM offrent une action élevée de blindage/ d'atténuation et respectent le niveau d'exigence 2 selon la norme EN 61587-3. |
| Avantages | Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression Montage sans outil |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante CEM |
| Ventilateur | axial – par moteur à bague de déphasage |
| Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé) | Pour 50 Hz: 100 m ³ /h Pour 60 Hz: 115 m ³ /h |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés | Pour 50 Hz: 75 m ³ /h Pour 60 Hz: 86 m ³ /h |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 14,7 W Pour 60 Hz: 16,5 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,1 A Pour 60 Hz: 0,12 A |
| Dimensions | Largeur: 204 mm Hauteur: 204 mm Profondeur: 105 mm |
| Profondeur de montage | 84 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 177 mm Hauteur de découpe: 177 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Indice de protection NEMA | Type 12 avec filtre non tissé Type 3, 3R, 4, 4X avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A |
| Remarque | Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages. |
| Plage de température de fonctionnement | -15 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -30 °C...70 °C |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 51 dB(A) Pour 60 Hz: 54 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,1 kg |
| Poids brut | 1,237 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur à filtre Blue e+, CEM, débit d'air 100/115 m ³ /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, L204 x H204 x P105 mm, RAL 7035 |

Approbation

| | |
|-------------|--|
| Approbation | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
|-------------|--|

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|