

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2369.010

### Lumière continue

État: 29.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2369.010 - Lumière continue pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

## Caractéristiques

|                                                               |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                     | SG 2369.010                                                                                                                                                                                    |
| Modèle                                                        | Lumière continue                                                                                                                                                                               |
| Description produit                                           | Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules de tension identique                                                           |
| Avantages                                                     | Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.<br>Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.<br>Éléments disponibles en différentes couleurs et tensions. |
| Mode de fonctionnement                                        | Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.                                   |
| Matériau                                                      | Coffret en polyamide<br>Calotte : polycarbonate transparent                                                                                                                                    |
| Couleur                                                       | Vert                                                                                                                                                                                           |
| Diamètre                                                      | 70 mm                                                                                                                                                                                          |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                      |
| Tension nominale d'isolation                                  | 250 V AC                                                                                                                                                                                       |
| Remarque concernant la référence                              | Les ampoules à incandescence ne font pas partie de la livraison.                                                                                                                               |
| Dimensions                                                    | Hauteur: 56 mm                                                                                                                                                                                 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                      | IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure                                                                                                      |
| Tension nominale                                              | 12 V - 240 V (AC/DC)                                                                                                                                                                           |

# Caractéristiques

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Unité d'emballage        | 1 p.          |
| Poids net                | 0.07          |
| Poids brut               | 0.087         |
| Numéro du tarif douanier | 85311095      |
| EAN                      | 4028177219939 |
| ECLASS 8.0               | 27371220      |

# Approbation

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|-------------|--------------------------|