



# SG 2370.541 - Diode clignotante pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.

## Caractéristiques

Référence	SG 2370.541
Modèle	Diode clignotante
Avantages	<p>Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.</p> <p>Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes</p> <p>Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.</p> <p>Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.</p>
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Bleu
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure
Tension nominale	24 V (AC/DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,072 kg
Poids brut	0,073 kg
Numéro du tarif douanier	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

# Caractéristiques

---

Description produit SG Module diodes bleues clignot.24VAC/DC

## Approbation

---

Approbation UL + C-UL (listed)

Explications Déclaration de conformité