
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 2388.850 Rail


État: 13.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# SZ 2388.850 - Rail pour étriers de protection CEM et décharge de traction

Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.





#### Caractéristiques

Référence	SZ 2388.850
Modèle	Rail de montage en C pour la retenue des brides de câbles Découpes en T à 40 mm d'intervalle pour fixer les câbles à l'aide de colliers de frettage
Description produit	Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.
Avantages	Mise en contact supplémentaire à gauche ou à droite sur le rail, grâce aux perçages (Ø 9 mm) existants Conçu pour permettre le montage sans outil des étriers de protection CEM
Matériau	Profilé en aluminium extrudé
Finition	Passivée sans chrome
Composition de la livraison	1 rail 2 supports Matériel de fixation inclus
Longueur	753 mm
Possibilités de montage	sur les profilés horizontaux / verticaux des armoires sur la plaque de montage avec ou sans support

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX TS Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.63
Poids brut	0.68
Numéro du tarif douanier	76042990
EAN	4028177698925
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3