



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2400.930

## Modules d'étanchéité

État: 22.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2400.930 - Modules d'étanchéité pour cadres d'étanchéité

Pour l'étanchéité des câbles en association avec le cadre d'étanchéité. Les modules d'étanchéité 20 x 20 mm et 40 x 40 mm peuvent être combinés.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SZ 2400.930                                                                                                                                      |
| Modèle                                            | Modules d'étanchéité 20 x 20 mm                                                                                                                  |
| Description produit                               | Pour l'étanchéité des câbles en association avec le cadre d'étanchéité. Les modules d'étanchéité 20 x 20 mm et 40 x 40 mm peuvent être combinés. |
| Avantages                                         | Les modules d'étanchéité sont raccordés au câble sans risque d'être perdus                                                                       |
| Matériau                                          | Coque rigide : polyamide<br>Joint : TPE 2                                                                                                        |
| Remarque                                          | 1 module d'étanchéité 40 x 40 mm ≡ 4 modules d'étanchéité 20 x 20 mm                                                                             |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 64                                                                                                                                            |
| Pour diamètres de câbles                          | 6 - 9 mm                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage                                 | 10 p.                                                                                                                                            |
| Poids net                                         | 0.05                                                                                                                                             |
| Poids brut                                        | 0.066                                                                                                                                            |
| Numéro du tarif douanier                          | 39269097                                                                                                                                         |
| EAN                                               | 4028177534698                                                                                                                                    |
| ETIM 9                                            | EC000441                                                                                                                                         |
| ETIM 8                                            | EC000441                                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0                                        | 27149109                                                                                                                                         |