

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.851**

**Pressé-étoupes en laiton**

État: 24.06.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.851 - Presse-étoupes en laiton

Les lamelles de serrage intégrées assurent un serrage fiable et une décharge de traction qui ménage les câbles.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2411.851
Avantages	Le presse-étoupe et le contre-écrou sont regroupés dans une seule unité d'emballage, réduisant ainsi le temps nécessaire à la passation de commande et la place de stockage nécessaire. Lamelles de serrage assurant un serrage uniforme et une décharge de traction ménageant les câbles.
Matériau	Laiton Joint : CR/NBR
Finition	Nickelé
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensions	Hauteur: 43 mm
Filetage	M40 x 1,5
Longueur du filetage	9 mm
Diamètre min. de câble	19 mm
Diamètre max. de câble	28 mm
Plage de température de fonctionnement	-40 °C...100 °C
torque	17 Nm
Largeur de clé	43 mm
Dimensions	Filetage: M40 x 1,5 Longueur du filetage: 9 mm

# Caractéristiques

---

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.64
Poids brut	0.692
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) VDE
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

---