

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.100

Plaque passe-câbles métallique

État: 10.02.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

# SZ 2561.100 - Plaque passe-câbles métallique avec empreinte préestampée métrique

Percer simplement les perforations pour les presse-étoupes avec le tournevis, indice de protection IP 66 avec un montage en position habituelle, en bas.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2561.100
Description produit	Percer simplement les trous pour les presse-étoupes à l'aide d'un tournevis.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Dimensions	Largeur: 330 mm Profondeur: 90 mm
Convient à	Type de coffret: AE
Plaque passe-câbles	Taille: 3
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage adéquat dans le bas du coffret ou de l'armoire
Number knockouts	9 4 2
Metric diameter	M20 M25 M32
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.31

# Caractéristiques

Poids brut	0.356
Numéro du tarif douanier	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421