


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3164.610

### Ventilateurs de toit

État: 04.03.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3164.610 - Ventilateurs de toit pour armoires et baies VX, VX IT

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas (40 dB) et un débit d'air élevé (1500 m<sup>3</sup>/h en soufflage libre).

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SK 3164.610                                                                                                                                                       |
| Avantages                                         | Montage facile ne nécessitant aucune découpe avec le toit<br>Câblé, prêt pour le raccordement                                                                     |
| Matériau                                          | Tôle d'acier laquée                                                                                                                                               |
| Couleur                                           | RAL 7035                                                                                                                                                          |
| Composition de la livraison                       | Ventilateurs de toit<br>Matériel de fixation inclus                                                                                                               |
| Tension nominale                                  | 115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz<br>110 V (DC)                                                                                                                         |
| Courant nominal max.                              | Pour 50 Hz: 0,6 A<br>Pour 60 Hz: 0,7 A                                                                                                                            |
| Dimensions                                        | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 240 mm<br>Profondeur: 800 mm                                                                                                          |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | Circuit interne IP 54                                                                                                                                             |
| Remarque                                          | Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m <sup>3</sup> /h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées |
| Plage de température de fonctionnement            | 20 °C...55 °C                                                                                                                                                     |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                                              |
| Poids net                                         | 31,35 kg                                                                                                                                                          |
| Poids brut                                        | 33 kg                                                                                                                                                             |

## Caractéristiques

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
|--------------------------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
|------------|----------|

## Approbation

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Certificats | EAC |
|-------------|-----|

---

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |
|--------------|-----------------------------------------------------------|