


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3169.007**

**Ventilateurs de toit, aération de toit**

État: 12.03.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3169.007 - Ventilateurs de toit, aération de toit

Montage dans toutes les surfaces de toit suffisamment grandes, débit d'air 360 m<sup>3</sup>/h.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | SK 3169.007                                                                                                                              |
| Modèle                                            | Unité prête à être raccordée avec ventilateur radial intégré                                                                             |
| Modification de produit                           | Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit.           |
| Matériau                                          | Tôle d'acier laquée                                                                                                                      |
| Couleur                                           | RAL 7035                                                                                                                                 |
| Composition de la livraison                       | Joint d'étanchéité et matériel de fixation<br>Gabarit de perçage<br>Câble de raccordement (3 m)                                          |
| Tension nominale                                  | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                   |
| Puissance nominale Pel                            | Pour 50 Hz: 65 W                                                                                                                         |
| Courant nominal max.                              | Pour 50 Hz: 0,55 A                                                                                                                       |
| Dimensions                                        | Largeur: 420 mm<br>Hauteur: 95 mm<br>Profondeur: 340 mm                                                                                  |
| Découpe de montage                                | Largeur de découpe: 345 mm<br>Profondeur de découpe: 265 mm                                                                              |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 43                                                                                                                                    |
| Remarque                                          | En utilisant en plus le support de filtre avec cartouche filtrante, le ventilateur de toit 3148.007 atteint l'indice de protection IP 44 |
| Plage de température de fonctionnement            | -10 °C...60 °C                                                                                                                           |
| Niveau sonore                                     | Pour 50 Hz: 53 dB(A)                                                                                                                     |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                                                                     |
| Poids net                                         | 5,828 kg                                                                                                                                 |

# Caractéristiques

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Poids brut               | 6,135 kg                   |
| Numéro du tarif douanier | 84145915                   |
| ECLASS 8.0               | 27180716                   |
| Description produit      | Toit de ventilation - 115V |