

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3361.610**

**Climatiseur latéral TopTherm Blue e**

État: 28.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3361.610 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



## Caractéristiques

Référence	SK 3361.610
Modèle	montage latéral
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couleur	RAL 9007
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,87 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Tension nominale	115 V, 1~, 60 Hz
Courant nominal max.	Pour 60 Hz: 6,63 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 60 Hz: 11,5 A

# Caractéristiques

Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 480 m <sup>3</sup> /h Circuit interne: 600 m <sup>3</sup> /h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 280 mm Hauteur: 550 mm Profondeur: 280 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,26 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,16 t
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Plage de température de stockage	-40 °C...70 °C
Plage de réglage	20 °C...52 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,55 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pression de régime tolérée (p max.)	28 bar
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,546 kg
Poids brut	22,68 kg

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Description produit	SK Climatiseur Blue e pour montage latéral, puissance frigorifique 0,75 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, en acier inoxydable, L 280 x H 550 x P 280 mm

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Declaration of conformity - F-gas regulation Déclaration de conformité UK