

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3361.610

Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 05.07.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3361.610 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



Caractéristiques

Référence	SK 3361.610
Modèle	montage latéral
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couleur	RAL 9007
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,87 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Tension nominale	115 V, 1~, 60 Hz
Courant nominal max.	Pour 60 Hz: 6,63 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 60 Hz: 11,5 A

Caractéristiques

Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 480 m ³ /h Circuit interne: 600 m ³ /h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 280 mm Hauteur: 550 mm Profondeur: 280 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,26 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,16 t
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Plage de température de stockage	-40 °C...70 °C
Plage de réglage	20 °C...52 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,55 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Pression de régime tolérée (p max.)	28 bar
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Remarque concernant la référence	Disjoncteur de protection
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21.546

Caractéristiques

Poids brut	22.68
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177429581
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
