

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724

Ventilateur à filtre Blue e+

État: 25.06.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.



Caractéristiques

Référence	SK 3237.724
Modèle	montage latéral
Description produit	Les ventilateurs à filtre proposant une ventilation diagonale disposent d'une pression plus stable et offrent un débit d'air constant. Cette technologie assure une évacuation uniforme de la chaleur hors de l'armoire électrique.
Avantages	Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés La technologie de ventilation diagonale assure une aération plus uniforme et plus stable de l'armoire électrique grâce à une stabilité plus élevée de la pression Montage sans outil
Matériau	Plastique
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité complète prête au montage avec cartouche filtrante non tissée
Ventilateur	axial - par moteur à courant continu

Caractéristiques

Débit d'air en soufflage libre (avec filtre non tissé)	En DC: 20 m ³ /h
Débit d'air avec filtre de sortie et filtre non tissé associés	En DC: 15 m ³ /h
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 1,4 W
Courant nominal max.	En DC: 0,06 A
Dimensions	Largeur: 116,5 mm Hauteur: 116,5 mm Profondeur: 64,5 mm
Profondeur de montage	46 mm
Découpe de montage	Largeur de découpe: 92 mm Hauteur de découpe: 92 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54 avec filtre non tissé IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Indice de protection NEMA	Type 12 avec filtre non tissé Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 2 A
Remarque	Pour les ventilateurs à filtre 3237.XXX, le raccordement électrique s'effectue avec 2 fils indépendants (longueur env. 300 mm), pour tous les autres ventilateurs à filtre, le raccordement se fait avec des bornes à ressort
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-30 °C...70 °C
Niveau sonore	En DC: 42 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.21
Poids brut	0.292
Numéro du tarif douanier	84145915

Caractéristiques

EAN	4028177998278
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Approbation

Approbation	30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
-------------	-------------------------------------------------------------

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------