


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3454.500

Borne de raccordement des câbles

État: 03.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3454.500 - Borne de raccordement des câbles

Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3454.500 |
| Description produit | Pour le raccordement de câbles cylindriques et de barres de cuivre lamellées. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée passivée |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H) | 22,5 x 20 mm |
| Remarque | Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins |
| Raccordement de câbles cylindriques | 70 - 185 mm ² |
| Pour épaisseur de barre | 5 mm |
| Unité d'emballage | 15 p. |
| Poids net | 1,95 kg |
| Poids brut | 1,982 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 7,6 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Description produit | Bride de serrage 70-185mm ² |

Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK