

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Établi de montage

État: 03.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Établi de montage

Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AS 4050.300 |
| Modèle | 300 ENH (réglage d'inclinaison et en hauteur électrique) |
| Description produit | Les établis de montage sont mobiles et réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur afin de pouvoir travailler en toute ergonomie sur les plaques de montage ou les enveloppes dans leur intégralité. |
| Avantages | <ul style="list-style-type: none">Permet un travail ergonomique et respectueux pour le dosPeut être placé à n'importe quel endroit de l'atelier car indépendant du réseau électriqueEncombrement minimal lorsqu'il est inutiliséDéplacement simple à l'aide de 4 roues de guidage pouvant être bloquéesFixation personnalisée des plaques de montage à l'aide de serrages rapides |
| Caractéristiques techniques | Réglage d'inclinaison env. 0 – 80° |
| Composition de la livraison | <ul style="list-style-type: none">Établi de montage1 kit de serrage par le bas1 kit de serrage par le hautChargeurBatterie |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|--|
| Remarque | Avec l'extension en largeur de l'établi de montage, il est possible d'obtenir une surface d'usinage max. de 1900 x 1900 mm. Le bloc d'alimentation multi-tensions référence 4050.219 ainsi que l'adaptateur de raccordement référence 4050.222 sont requis pour les Etats-Unis, le Canada, l'Amérique centrale et du sud ainsi que le Japon |
| Dimensions machine | Largeur: 1.400 mm Profondeur: 1.250 mm |
| Dimensions support surface max. | Largeur: 1.110 mm Hauteur: 1.900 mm |
| Dimensions support surface min. | Largeur: 1.110 mm Hauteur: 1.230 mm |
| Capacité de charge | 300 kg |
| Hauteur de travail | Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 230 kg |
| Poids brut | 250 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84279000 |
| ETIM 9 | EC002224 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 36659090 |
| Description produit | RAS Etabli de montage 300ENH |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|