

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

Machine à couper les câbles C8+

État: 09.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Machine à couper les câbles C8+

Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | AS 4050.455 |
| Modèle | Avec pupitre de commande Fonction Stop & Go |
| Description produit | Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue. |
| Avantages | Commande conviviale Introduction aisée des fils Ouverture simple des convoyeurs Compatible PC Coupe des câbles avec possibilité d'interface pour les plans IAO Assure le processus d'identification des lignes en affichant le point de raccordement sur l'afficheur. Transfert simple des projets et des commandes à la machine à couper les câbles C8+ |
| Caractéristiques techniques | Câble à fils de faible diamètre 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Câble unifilaire 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Pour longueurs de fils 1 - 99999 mm Vitesse d'avance 0 - 1,5 m/s Force de pression réglable des convoyeurs Servomoteur à courant continu Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.) |
| Composition de la livraison | Machine à couper les câbles C8+ Câble de raccordement avec fiche Connexion logicielle pour les plans IAO CD d'installation |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Interfaces | Eplan Pro Panel Plans IAO |
| Dimensions | Largeur: 380 mm Hauteur: 470 mm Profondeur: 360 mm |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz |
| Puissance apparente | 240 VA |
| Durée de cycle | 2 s |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 19,74 kg |
| Poids brut | 20,74 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Description produit | RAS Machine à couper les câbles C8+ câble 0,08-10 mm |