Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

Machine à couper les câbles C8+

État: 31.10.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.455 - Machine à couper les câbles C8+

Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.



Caractéristiques

Référence	AS 4050.455
Modèle	Avec pupitre de commande Fonction Stop & Go
Description produit	Machine semi-automatique pour couper les fils à la longueur voulue.
Avantages	Commande conviviale Introduction aisée des fils Ouverture simple des convoyeurs Compatible PC Coupe des câbles avec possibilité d'interface pour les plans IAO Assure le processus d'identification des lignes en affichant le point de raccordement sur l'afficheur. Transfert simple des projets et des commandes à la machine à couper les câbles C8+
Caractéristiques techniques	Câble à fils de faible diamètre 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8) Câble unifilaire 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14) Pour longueurs de fils 1 - 99999 mm Vitesse d'avance 0 - 1,5 m/s Force de pression réglable des convoyeurs Servomoteur à courant continu Longueur d'insertion 27 mm (1,06 po.)
Composition de la livraison	Machine à couper les câbles C8+ Câble de raccordement avec fiche Connexion logicielle pour les plans IAO CD d'installation

Caractéristiques

Interfaces	Eplan Pro Panel Plans IAO
Dimensions	Largeur: 380 mm Hauteur: 470 mm Profondeur: 360 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Puissance apparente	240 VA
Durée de cycle	2 s
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19,74 kg
Poids brut	20,74 kg
Numéro du tarif douanier	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Description produit	RAS Machine à couper les câbles C8+ câble 0,08-10 mm