

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.740

Modules de refroidissement Blue e

État: 14.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3310.740 - Modules de refroidissement Blue e

Puissance frigorifique totale 1,50 - 2,50 kW

Modules de refroidissement pour portes climatisées. Puissance frigorifique de 1500 à 2500 W.



Caractéristiques

Référence	SK 3310.740
Description produit	Les modules de refroidissement peuvent être associés sans restrictions avec toutes les portes climatisées. Les modules de refroidissement sont équipés d'origine de la technologie Blue e basse consommation et aussi d'un régulateur e-Confort intégré et d'un évaporateur automatique des condensats.
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-enrassement RiNano Module de refroidissement prévu pour être monté dans une porte climatique Évaporateur électrique des condensats intégré Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 3,5 A Pour 60 Hz: 3,7 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 50 Hz: 13 A Pour 60 Hz: 14 A

Caractéristiques

Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L35	1,41 kW/1,82 kW
Puissance nominale Pel 50/60 Hz L35 L50	1,54 kW/2,08 kW
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Pour 60 Hz	3,7 A
Remarque	Un socle d'une hauteur de 100 ou de 200 mm est indispensable pour un fonctionnement efficace
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 1.100 m ³ /h Circuit interne: 1.100 m ³ /h
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 1 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO ₂ équivalent (CO ₂ e): 0,63 t
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,91 Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,51
Plage de température de fonctionnement	10 °C...54 °C
Pression de régime tolérée (p max.)	30 bar
Plage de réglage	20 °C...53 °C
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,76 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,9 kW
Tension nominale	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	73
Poids brut	77
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177559820

Caractéristiques

ETIM 9 EC002510

ETIM 8 EC002510

ECLASS 8.0 27180702

Approbation

Approbation UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Certificats EAC

Explications Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation