



SK 3311.370 - Unité de condensation pour LCP DX

Les unités de condensation sont nécessaires au fonctionnement des LCP à fluide frigorigène. Selon le modèle, les unités sont équipées d'un condenseur externe et d'un ventilateur ou en plus d'un climatiseur extérieur. La variante avec climatiseur extérieur est nécessaire pour la variante combinée LCP DX/FC. Les unités sont adaptées au montage sur le toit et au mur.

Caractéristiques

Référence	SK 3311.370
Modèle	Condenseur
Description produit	L'unité de condensation est nécessaire pour le fonctionnement des LCP à fluide frigorigène et comprend le condenseur externe ainsi que deux ventilateurs à vitesse variable en fonction de la pression dans le circuit frigorifique.
Matériau	Tôle d'acier laquée
Finition	Revêtement poudre zingué
Couleur	RAL 9003
Composition de la livraison	Appareil de base Avec matériel de montage
Puissance frigorifique max.	35 kW
Régulation de la température	Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R410A Liquide de refroidissement: -
Dimensions	Largeur: 2.293 mm Hauteur: 1.270 mm Profondeur: 1.110 mm
Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation	2
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	121 kg

Caractéristiques

Poids brut	166 kg
Numéro du tarif douanier	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Description produit	Condenseur refroidi par air pour LCP Inline DX 35kW, pour montage sur le toit / latéral, alimentation électrique: 230 V, 1~, 50/60 Hz, LHP : 2219 x 1110 x 850 mm, couleur : RAL 9003