# Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4052.014 Tournevis

État: 09.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### AS 4052.014 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



### Caractéristiques

Référence	AS 4052.014
Modèle	pour vis à tête fendue
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	7 mm
Longueur de lame	175 mm
Lame (largeur x épaisseur)	8 x 1,2 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	39 mm
Longueur du manche	112 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.13
Poids brut	0.138
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807082
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3