

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3328.500

Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 26.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3328.500 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3328.500 |
| Modèle | montage latéral |
| Description produit | . |
| Avantages | Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation Évaporateur électrique des condensats intégré |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 2,1 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 2,39 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 1,52 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1,76 kW |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 5,8 A Pour 60 Hz: 6,8 A |
| Courant de démarrage (max.) | Pour 50 Hz: 20 A Pour 60 Hz: 22 A |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe: 980 m ³ /h Circuit interne: 980 m ³ /h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44 Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21 |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 1.580 mm Profondeur: 295 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,95 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,6 t |
| Régulation de la température | Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C...55 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C...70 °C |
| Plage de réglage | 20 °C...55 °C |
| Puissance nominale Pel | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,86 kW Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,08 kW Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,02 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 28 bar |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 16 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 67,45 kg |
| Poids brut | 71 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Description produit | Climatiseur latéral -2000W-230V |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Approbation | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized) |
| Explications | FCC Déclaration de conformité Declaration of conformity - F-gas regulation Déclaration de conformité UK |
