## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4053.450 Kit de lames de tournevis

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### AS 4053.450 - Kit de lames de tournevis non isolés

Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.



### Caractéristiques

Référence	AS 4053.450
Description produit	Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable
Caractéristiques techniques	PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
	PH 2 - PH 3
	PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
	PZ 2 - SL 6 x 1 mm
	PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
	TX 6 - TX 7
	TX 8 - TX 9
	TX 10 - TX 15
	TX 20 - TX 25
	TX 30 - TX 40
	Vis à six pans creux 3 mm - Vis à six pans creux 4 mm
	Vis à six pans creux 5 mm - Vis à six pans creux 6 mm
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
	Intérieur du manche : plastique rigide
	Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Poignée : RAL 7016 et RAL 35745
Composition de la livraison	Réception multiple de lames : tournevis et poignée en T
	12 lames avec chacune 2 empreintes
	Boîte de rangement
Longueur de lame	160 mm
Diamètre du manche	39 mm
Longueur du manche	105 mm

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.03
Poids brut	1.069
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177809536
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3