

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.250**

**Emporte-pièces circulaires**

État: 15.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.250 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.250
Modèle	Avec 3 pointes de coupe
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	3 mm
Ø trous	50,5 mm
Pour filetage	M50
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vis de traction (Ø x L)	19 x 75 mm
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,823 kg
Poids brut	0,897 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC000156

# Caractéristiques

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Description produit	E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 50,5

---