Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3363.100

# Échangeurs thermiques air/eau

État: 08.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

# SK 3363.100 - Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes.  Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3363.100 |
| Modèle | montage latéral<br>Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn) |
| Description produit | Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible. |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Câblé, prêt pour le raccordement<br>Gabarit de perçage<br>Joints d'étanchéité et matériel de fixation |
| Puissance frigorifique totale | L 35 W 10 en 400 l/h: 0,5 kW |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 37 W<br>Pour 60 Hz: 38 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,18 A<br>Pour 60 Hz: 0,18 A |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 1: 10 bar |
| Type de raccordement (électrique) | Bornier de raccordement à enficher |
| Durée de fonctionnement | 100 % |
| Liquide de refroidissement | Eau (voir spécifications sur Internet) |
| Température de l’eau à l’entrée | 1 °C...30 °C |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Connexion hydraulique | Embout ½"<br>Filetage G ⅜" |
| Régulation de la température | Régulateur Basic (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 1 °C...70 °C |
| Remarque | Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort |
| Dimensions | Largeur: 280 mm<br>Hauteur: 550 mm<br>Profondeur: 120 mm |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A |
| Plage de réglage | 20 °C...55 °C |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55<br>IP 65 possible sur demande |
| Protection category NEMA | UL Type 1<br>UL Type 3R<br>UL Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 8,896 kg |
| Poids brut | 9,364 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Numéro du tarif douanier | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Description produit | SK Échangeur air/eau pour montage latéral, puissance frigorifique 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, régulation Basic, conduites d'eau : cuivre / laiton, L 280 x H 550 x P 120 mm |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration de conformité |