Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5334.813 Baie réseau/serveur VX IT

État: 19.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



VX 5334.813 - Baie réseau/serveur VX IT avec porte ajourée et montants 19" « dynamic »

Baie réseau/serveur VX IT, ajourée, pour climatisation de salle. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour le modèle dynamic disponible dans différentes dimensions.







Caractéristiques

Référence	VX 5334.813
Matériau	Tôle d'acier
	Aluminium
	Porte avant : aluminium, 1,25 mm
	Porte arrière : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition	Ossature d'armoire : revêtement poudre
	Équipement intérieur : laqué
	Porte arrière et toit : revêtement poudre
	Porte avant : aluminium, anodisé, tôle d'acier à revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Cadre du coffret, porte arrière et toit : RAL 7035
	Porte frontale : profilés verticaux de couleur argent et profilés
	horizontaux RAL 9005
	Équipement intérieur, grille de ventilation à l'avant : RAL 9005
	Poignée et charnières : RAL 9005

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature VX avec portes et toit Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180° Porte ajourée à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semicylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Montants 19" Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe. 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 25 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Palette IPPC Toit en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.450 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	52 U
Unités de hauteur	52 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	87 mm / 213 mm
Instalation position in 19" area	avant et arrière
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	700 mm
Fixation 19"	vissé en haut et en bas sur l'ossature à l'aide de l'équerre de montage
Modèle	dynamic
Modèle de toit	en plusieurs parties avec introduction/passage de câbles dans les coins à l'avant et à l'arrière
Modèle porte à l'arrière	Porte ajourée à double battant en tôle d'acier avec charnières à 180
Modèle porte à l'avant	Porte monobloc en aluminium avec aération et charnières à 180°

© Rittal 2025

3

Caractéristiques

Modèle de montants	Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT
Modèle de base	à capot amovible
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Position de montage des montants	Montants 19" à l'avant et à l'arrière
Charge admissible	18⊠ 00 0 N
Charge max. admissible (statique) par armoire selon la norme UL 2416	15½ 000N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	93
Poids brut	103
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	238,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177945630
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition

© Rittal 2025

Approbation

Explications

Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 5