

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.655**

**Tablette pour montage fixe**

État: 31.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.655 - Tablette pour montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pour le montage fixe entre deux niveaux de fixation 19".

## Caractéristiques

Référence	DK 5501.655
Avantages	Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outil
Domaines d'application	Réglable en profondeur pour s'adapter aux écartements des plans 19" personnalisés
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière
Domaines d'application	En cas d'écartements importants entre les niveaux, il est nécessaire de réduire l'écart prémonté entre les niveaux, capacité de charge 50 kg.
Charge admissible	50 kg
Dimensions	Largeur: 484 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT TE TX CableNet
Écartement entre les plans 19"	400 - 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.5
Poids brut	4.82
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	25 kg CO2 eq (Cat B)

# Caractéristiques

Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177679092
E-Number Sweden	E7239587
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261