

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Module de ventilation

État: 18.04.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Module de ventilation pour baies VX IT, TS IT

Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation électrique.

Caractéristiques

Référence	SK 5503.010
Modèle	Sans toit
Description produit	Pour une ventilation active. En option il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
Avantages	Technologie de raccordement simple avec prise CEI 320 C13 Régulation de vitesse de rotation avec courbe pré-réglée pour faire baisser la consommation électrique Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
Matériau	Tôle d'acier laquée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	1 unité de ventilation 2 ventilateurs Câblé, prêt pour le raccordement Matériel de fixation inclus Manuel d'installation et d'utilisation rapide
Débit d'air (au point de fonctionnement)	280 m ³ /h
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,39 A Pour 60 Hz: 0,36 A
Dimensions	Largeur: 550 mm Hauteur: 42 mm Profondeur: 220 mm

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Vitesse de rotation	100 %
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Possibilités de montage	Dans la baie VX IT de L x P (mm) : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 Dans TS IT avec L x P : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 Dans la TX CableNet d'une L x P (mm) : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Remarque	Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 280 m ³ /h pour une contre-pression de 25 Pa
Niveau sonore (au point de fonctionnement)	46 dB(A)
Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT TX CableNet
Plage de température de fonctionnement	5 °C...55 °C
Puissance nominale	21,5 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,45 kg
Poids brut	2,653 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m ³ /h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035

Approbation

Approbation

UL
UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK