



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5528.141

## Baie réseau/serveur TS IT

État: 21.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5528.141 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT pleine pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

## Caractéristiques

|                |  |
|----------------|--|
| Référence      | DK 5528.141  |
| Matériau       | Tôle d'acier<br>Aluminium<br>Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm   |
| Finition       | Ossature : apprêt par trempé électrophorèse<br>Aménagement intérieur : apprêt par trempé<br>Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre |
| General colour | RAL 7035   |
| Couleur        | Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035<br>Aménagement intérieur : RAL 9005   |

# Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Composition de la livraison                                      | <p>Ossature TS 8 avec portes et toit</p> <p>Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°</p> <p>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E</p> <p>Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur</p> <p>Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.</p> <p>Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)</p> <p>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)</p> <p>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)</p> <p>Palette IPPC</p> <p>Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation</p> <p>Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°</p> |
| Dimensions   | <p>Largeur: 600 mm</p> <p>Hauteur: 1.800 mm</p> <p>Profondeur: 800 mm</p>   |
| Unités de hauteur  | 38 U  |
| Unités de hauteur  | 38 U  |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 84 mm / 168 mm  |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)      | 545 mm  |
| Design doors   | Plein   |
| Modèle à niveau(x) 19"   | Cadres de montage 19"   |
| Charge admissible  | 15 000 N  |
| Remarque   | L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.  |
| Matériau de base   | Aluminium   |

# Caractéristiques

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Unité d'emballage        | 1 p.   |
| Poids net                | 80,67 kg   |
| Poids brut               | 90,4 kg  |
| Numéro du tarif douanier | 94032080   |
| ETIM 9                   | EC002499   |
| ECLASS 8.0               | 27180207   |
| Description produit      | TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 800 mm, 38 U |

# Approbation

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Certificats  | Finition                  |
| Explications | Déclaration de conformité |